


Цанги позиционирующие, разжимные

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
закаленные и вороненые. Диаметр и направляющие поверхности шлифованные.

Указание:
Позиционирующие цанги позволяют, например, выставить плиту на столах станков с Т-пазами (см. иллюстрацию). Позиционируемые плиты должны иметь два отверстия, предназначенных для раздвижного штока. Позиционирующая цанга имеет сквозное шестигранное отверстие и, таким образом, может регулироваться с обеих сторон.

Указание на чертеже:
1) Плата с координатной сеткой
2) Прихват
3) Стол станка
4) Цанги позиционирующие разжимные

Чертежи



Обзор изделий

Цанги позиционирующие, разжимные

Обзор изделий

Цанги позиционирующие, разжимные

Номер заказа	Форма	D	B	B1	B2	Рекомендованный диаметр
K0356.1610	A	16	10	20	-	16,01 ±0,01
K0356.1612	A	16	12	22	-	16,01 ±0,01
K0356.1614	B	16	14	16	18	16,01 ±0,01
K0356.2024	B	20	24	28	32	20,01 ±0,01