

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибовидной ручкой, с крышкой и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:

Втулка 1.0403 свариваемая.

Стопорный штифт, автоматная сталь..

Исполнение из нержавеющей стали:

Втулка 1.4301

Стопорный штифт закаленный 1.4034

Стопорный штифт не закаленный 1.4305

Грибовидная ручка, термопластиковая.

Исполнение:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.

Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.

Указание:


На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена. Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибовидной ручкой, с крышкой и фиксирующим пазом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0347.2105	M	Сталь	Закаленный	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.2206	M	Сталь	Закаленный	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.2308	M	Сталь	Закаленный	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.2410	M	Сталь	Закаленный	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34
K0347.02105	M	нержавеющая сталь	Закаленный	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.02206	M	нержавеющая сталь	Закаленный	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.02308	M	нержавеющая сталь	Закаленный	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.02410	M	нержавеющая сталь	Закаленный	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34
K0347.12105	M	нержавеющая сталь	незакалённый	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.12206	M	нержавеющая сталь	незакалённый	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.12308	M	нержавеющая сталь	незакалённый	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.12410	M	нержавеющая сталь	незакалённый	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34