

Опоры подвижные, форма D, с наружной резьбой, шар с лыской, с вставкой из полиоксиметилена

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус – закаленная сталь,
шар – подшипниковая сталь 1.2067,
Вставка из полиоксиметилена.

Исполнение:


Корпус — закалённый и фосфатированный.
Шар — закалённый.

Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D1	D2	D3	H	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0282.208	D	8	13	M8	7,9	13	10	11	10
K0282.210	D	10	20	M10	12,7	18	16	17	25
K0282.212	D	12	20	M12	12,7	18	16	17	25

Опоры подвижные, форма D, с наружной резьбой, шар с лыской, с вставкой из полиоксиметилена

Обзор изделий
