

**Описание****Материал:**

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.

Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.


Применение:

Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.

Диапазон температур:

-20 °C - +70 °C.

Неподвижный ролик



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Допустимая нагрузка, кг
K1775.111000351	Ролик	подшипник скольжения	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	200
K1775.111250401	Ролик	подшипник скольжения	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	250
K1775.111600451	Ролик	подшипник скольжения	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	400
K1775.112000501	Ролик	подшипник скольжения	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	400