


Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение

Описание товара/фотография продукта



for electrics



Описание

Описание продукта:

Шарнирные петли с функцией контроля блокировки служат для контроля положения защитных дверей, защитных крышек и защитных кожухов, установленных в поворотных опорах. Контроль защитного устройства осуществляется непосредственно в шарнирной петле.

В исполнении с универсальной предварительной настройкой возможна свободная регулировка угла переключения во всем рабочем диапазоне. Монтажное приспособление позволяет произвести быструю выверку на дверях и стойках.

Дополнительные шарнирные петли аналогичны по внешнему виду и размерам шарнирным петлям с функцией контроля блокировки.

Материал:

Корпус из цинкового литья
Крышка корпуса из самозатухающей пластмассы
Болт шарнира из цинкового литья/стали C45.
Контакты из сплава серебра и никеля.

Указание:

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Пользователь сам определяет пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые разные материалы, на которых крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Монтаж:

4 винта с цилиндрической головкой M6 по DIN 7984 или DIN EN ISO 4762
Момент затяжки 4,3 Нм
Общие указания по монтажу приведены в прилагаемом Руководстве по эксплуатации.

Преимущества:


- Предназначены для защиты откидных крышек
- Минимальные затраты на монтаж при установке на стандартные алюминиевые профили
- Оптимальная интеграция в конструкцию оборудования
- Дополнительная защита от каких-либо манипуляций
- Практическое отсутствие механического износа

Принадлежности:

Для формы A:
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.

Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение

Чертежи



Обзор изделий

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение

Номер заказа	Обозначение	Форма	A	B	Предварительная настройка	Контакты	Способ присоединения	Положение подключения	F1 N	F2 N
K1501.981161111	Держатель Шарнира Защитный	A	98	116	Наружный монтаж	13 / 20	Встраиваемый разъем	внизу	5000	5000
K1501.981161112	Держатель Шарнира Защитный	A	98	116	Наружный монтаж	13 / 20	Встраиваемый разъем	вверху	5000	5000
K1501.981162111	Держатель Шарнира Защитный	A	98	116	Универсальное	13 / 20	Встраиваемый разъем	внизу	5000	5000
K1501.981162112	Держатель Шарнира Защитный	A	98	116	Универсальное	13 / 20	Встраиваемый разъем	вверху	5000	5000
K1501.981161121	Держатель Шарнира Защитный	B	98	116	Наружный монтаж	13 / 20	Кабель	внизу	5000	5000
K1501.981161122	Держатель Шарнира Защитный	B	98	116	Наружный монтаж	13 / 20	Кабель	вверху	5000	5000
-	Держатель Шарнира Защитный	B	98	116	Универсальное	13 / 20	Кабель	внизу	5000	5000
K1501.981162122	Держатель Шарнира Защитный	B	98	116	Универсальное	13 / 20	Кабель	вверху	5000	5000
K1501.98116	Шарнир Добавочный	-	98	116	-	-	-	-	5000	5000