


Описание товара/фотография продукта**Описание****Описание продукта:**

При обработке заготовок используются упорные элементы, чтобы предотвратить вибрации и прогибы заготовок. Прикручиваемые упорные элементы можно устанавливать горизонтально и вертикально. При обоих вариантах монтажа возможно компактное расположение в зажимных устройствах.

Гидравлическое зажатие можно выполнять вместе с гидравлическим натяжением или отдельно от него.

Материал:

Корпус и поршень из стали.

Исполнение:

Вороненый корпус.

Закаленный поршень.

Приведение в действие:

Просверленные каналы.

Технические данные:

- Макс. рабочее давление: 500 бар.
- Допустимая нагрузка при 500 бар: 9 кН.
- Мин. давление масла: 100 бар.
- Макс. момент затяжки: 60 Нм.

Монтаж:

См. монтажный контур.

Преимущества:

- Встроенный металлический грязесъемник.
- Активация всегда усилием пружины.
- Малые установочные размеры.
- Возможность горизонтального/вертикального монтажа.
- Зажатие отдельно/вместе с натяжением.
- Установлено уплотнение Kantseal.



Объем поставки:

В комплекте 1 уплотнение Kantseal.


Указание на чертеже:

- 1) Монтажный контур

Описание товара/фотография продукта



Гидравлическое включение



Включение усилием пружины

Чертежи






Диаграмма усилия зажима

Допустимое усилие нагрузки **F**
в зависимости от рабочего давления **p**



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	Способ присоединения	D	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	SW	SW1	SW2	Упругость мин. (Н)	Упругость F макс. (Н)
K1854.160823062	B	16	8	просверленные каналы	28,2	M30x1,5	80,5	55,5	9,5	10	6	10	24	13	17	8	13