

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение:


закалённый.

Указание:

Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надёжную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий.


Это исполнение подходит для областей применения, требующих плоской поверхности после завинчивания.

Они устойчивы к коррозии и износу.



Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	X	Момент затяжки, Нм
K1921.11235	B	12	M24	32	14,7	5,1	22	35	50	44	3,8	1,5	150
K1921.11250	B	12	M24	32	14,7	5,1	22	50	65	59	18,8	1,5	150
K1921.11650	B	16	M30	39	19,2	5,1	30	50	65	59	6	1,5	200
K1921.11675	B	16	M30	39	19,2	5,1	30	75	90	84	31	1,5	200
K1921.12050	B	20	M36x2	43	26	5,1	30	50	70	63	3,5	1,5	200
K1921.12075	B	20	M36x2	43	26	5,1	30	75	95	88	28,5	1,5	200