



Зажимы плоские, сталь под Т-образный паз


Описание товара/фотография продукта



Применение эксцентрика



Быстрое зажатие на 1/4 оборота



Обрабатываемая заготовка зажата непосредственно на поверхности стола или подпирается подставкой снизу (для обработки вниз с выходом в свободную зону).

Описание

Материал:

Корпус из стали.

Зажимной элемент и упор, пружинная сталь.

Исполнение:

Корпус, улучшенная сталь.

Указание для заказа:

В заказной номер входит парное изделие в составе из одного зажимного элемента и одного упора.

Указание:

Заготовка отжимается вниз вращением эксцентрикового винта на зажимном элементе (эффект поджима). Зажимной элемент дополнительно поджимает заготовку к упору, обеспечивая тем самым плоскопараллельное прилегание. Упорная поверхность является базовой поверхностью, которая позволяет воспроизвести точное положение.

Ход эксцентрика: 1,2 мм.


Применение:

Подходят для многоместных и одностольных наладок на приспособлениях и столах с Т-образными пазами.

Указание на чертеже:

- 1) Эксцентриковый винт
- 2) Зажимной элемент
- 3) Упор
- 4) Корпус

Чертежи



Зажимы плоские, сталь под Т-образный паз

Обзор изделий

Зажимы плоские, сталь, для Т-образного паза

Номер заказа	B	B1	H	H1	H2	L	L1	L2	SW	Ширина паза	F кН	Момент затяжки, Нм
K1540.10	18	20	10,5	7,5	5	46	25	15	4	10	4	9
K1540.12	18	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	12	4	9
K1540.14	22	20	10,5	7,5	5	52	25	15	4	14	4	9
K1540.16	25	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	16	4	9
K1540.18	25	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	18	4	9