

Стопорные пластины, сталь, DIN 462

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Чистая.

Указание:

Стопорные пластины DIN 462 служат для защиты шлицевых гаек DIN 1804. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пластины, сталь, DIN 462

Номер заказа	D	D1	E	F	H	S	Подходящий к
K2062.010	10	25	4	7,4	3	0,8	K1917.110/K1917.210
K2062.014	14	30	5	11,4	3	0,8	K1917.112/K1917.212
K2062.016	16	32	5	13,5	3	1	K1917.114/K1917.214
K2062.018	18	34	6	15,4	4	1	K1917.116/K1917.216
K2062.020	20	36	6	17,5	4	1	K1917.118/K1917.218
K2062.022	22	40	6	19,5	4	1	K1917.120/K1917.220
K2062.024	24	42	6	21,6	4	1	K1917.122/K1917.222
K2062.028	28	50	7	25,5	5	1	K1917.124/K1917.224
K2062.030	30	50	7	27,5	5	1,2	K1917.126/K1917.226
K2062.032	32	52	7	29,6	5	1,2	K1917.128/K1917.228
K2062.035	35	55	7	32,6	5	1,2	K1917.130/K1917.230
K2062.038	38	58	8	36,3	5	1,2	K1917.132/K1917.232
K2062.040	40	62	8	37,3	5	1,2	K1917.135/K1917.235
K2062.042	42	62	8	39,3	5	1,2	K1917.138/K1917.238