


Телескопические шины из стали для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепаратор шарикоподшипника из стали и полимера.

Шары из высокоуглеродной стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные, с синим пассивированием.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

поштучная продажа

Указание:

Для telescopic шин с полным выдвижением длина хода равна монтажной длине, благодаря чему обеспечивается больший комфорт и облегчается доступ. Стопорный механизм в закрытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей. При легком усилии telescopic шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума.

Боковые резьбовые соединения на внутренней шине заменяются опорными уголками.


Динамическая несущая способность telescopic шин указывает на максимальную нагрузку на вертикально установленную пару telescopic шин при полном выдвижении. Указанные значения несущей способности относятся к максимальному значению при 50 000 циклов.

Обратите внимание:

Допустимая нагрузка на все telescopic шины проверена согласно DIN EN 15338, уровень 2.

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Чертежи



Обзор изделий

Телескопические направляющие из стали для накладного монтажа, полного выдвижения, грузоподъемность до 35 кг

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Ход S	Грузоподъемность для пары в кг
K1574.0300	35	128	-	-	-	35	192	12,7	46	300	300	35
K1574.0350	35	128	64	-	-	35	242	12,7	46	350	350	35
K1574.0400	35	128	96	-	-	35	292	12,7	46	400	400	35
K1574.0450	35	128	160	-	-	35	342	12,7	46	450	450	35
K1574.0500	35	128	96	96	-	35	392	12,7	46	500	500	35
K1574.0550	35	128	96	128	-	35	442	12,7	46	550	550	35
K1574.0600	35	128	96	128	96	35	492	12,7	46	600	600	35
K1574.0650	35	128	96	128	128	35	542	12,7	46	650	650	35
K1574.0700	35	128	96	128	192	35	592	12,7	46	700	700	35