


Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей

Описание товара/фотография продукта



 черно-серый RAL 7021	 чистый оранжевый RAL 2004	 рапсово-желтый RAL 1021	 красный насыщенный RAL 3020
 сигнально-зеленый RAL 6032	 синий насыщенный RAL 5017	 светло-серый RAL 7035	



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Резьбовая втулка и задвижка 1.4308.

Стопорный штифт 1.4305.

Нажимная пружина 1.4310.

Крышка задвижки, термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Применение:

Задвижка с внутренней направляющей благодаря своей закрытой конструкции может устанавливаться в местах с сильным загрязнением, например, пылью и летящими искрами.

Преимущества:

- Посредством поворота задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
- Закрытая конструкция предотвращает попадание грязи в резьбовую втулку.
- Благодаря шестиграннику на втулке задвижка легко устанавливается.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290.

Указание на чертеже:

Форма А: без крышки задвижки, без стопорной гайки


Форма В: без крышки задвижки, со стопорной гайкой

Форма С: с крышкой задвижки, без стопорной гайки

Форма D: с крышкой задвижки, со стопорной гайкой

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей

Чертежи



Обзор изделий

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1678.10405101	A	-	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	-	1,3	8	14
K1678.10406121	A	-	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	-	1,8	8	15
K1678.10408161	A	-	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	-	2,3	15	35
K1678.10410201	A	-	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	-	2,8	20	60
K1678.10505101	B	-	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	17	1,3	8	14
K1678.10506121	B	-	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	19	1,8	8	15
K1678.10508161	B	-	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	24	2,3	15	35
K1678.10510201	B	-	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	30	2,8	20	60
K1678.10605101	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.10606121	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.10608161	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.10610201	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.106051012	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.106061212	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.106081612	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.106102012	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.1060510116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.1060612116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.1060816116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.1061020116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.1060510148	C	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.1060612148	C	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.1060816148	C	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.1061020148	C	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.1060510186	C	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.1060612186	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.1060816186	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.1061020186	C	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.1060510187	C	ярко-синий RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.1060612187	C	ярко-синий RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.1060816187	C	ярко-синий RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.1061020187	C	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.1060510188	C	светло-серый RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1678.1060612188	C	светло-серый RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1678.1060816188	C	светло-серый RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1678.1061020188	C	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1678.10705101	D	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1678.10706121	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.10708161	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.10710201	D	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1678.107051012	D	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1678.107061212	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.107081612	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.107102012	D	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1678.1070510116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1678.1070612116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.1070816116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.1071020116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1678.1070510148	D	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1678.1070612148	D	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.1070816148	D	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.1071020148	D	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1678.1070510186	D	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1678.1070612186	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.1070816186	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.1071020186	D	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1678.1070510187	D	ярко-синий RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1678.1070612187	D	ярко-синий RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.1070816187	D	ярко-синий RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.1071020187	D	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1678.1070510188	D	светло-серый RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1678.1070612188	D	светло-серый RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1678.1070816188	D	светло-серый RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1678.1071020188	D	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60