

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг, нержавеющая сталь 1.4308

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец и установочный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка, с электролитической полировкой, или подвергнутая дробеструйной обработке.

Упорная шайба, черная.

Шарнирный палец и установочный штифт, без покрытия.

Указание:

Регулируемые эксцентрики рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.

Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Принадлежности:

Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.


Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Указание на чертеже:

1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Эксцентрики рычаги, регулируемые, нержавеющая сталь, с наружной резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2126.7512003X10	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512003X15	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512003X30	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512003X10	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512003X15	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512003X30	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512003X10	K0647.9512003X10	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512003X15	K0647.9512003X15	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512003X30	K0647.9512003X30	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.7512004X10	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512004X15	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512004X30	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512004X10	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512004X15	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512004X30	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512004X10	K0647.9512004X10	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512004X15	K0647.9512004X15	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512004X30	K0647.9512004X30	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.0512004X15	K0647.0512004X15	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K2126.0512004X20	K0647.0512004X20	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512004X30	K0647.0512004X30	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512005X20	K0647.0512005X20	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512005X30	K0647.0512005X30	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512005X40	K0647.0512005X40	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2126.0512005X50	K0647.0512005X50	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2126.1512005X20	K0647.1512005X20	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512005X30	K0647.1512005X30	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512005X40	K0647.1512005X40	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512005X50	K0647.1512005X50	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.1512006X20	K0647.1512006X20	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512006X30	K0647.1512006X30	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512006X40	K0647.1512006X40	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512006X50	K0647.1512006X50	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.2512008X25	K0647.2512008X25	электролитически полированный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512008X30	K0647.2512008X30	электролитически полированный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512008X40	K0647.2512008X40	электролитически полированный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512008X50	K0647.2512008X50	электролитически полированный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2126.2512010X25	K0647.2512010X25	электролитически полированный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512010X30	K0647.2512010X30	электролитически полированный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512010X40	K0647.2512010X40	электролитически полированный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512010X50	K0647.2512010X50	электролитически полированный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2126.7512303X10	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512303X15	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512303X30	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512303X10	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512303X15	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512303X30	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512303X10	K0647.9512303X10	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512303X15	K0647.9512303X15	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512303X30	K0647.9512303X30	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.7512304X10	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512304X15	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512304X30	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512304X10	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512304X15	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512304X30	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512304X10	K0647.9512304X10	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512304X15	K0647.9512304X15	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512304X30	K0647.9512304X30	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.0512304X15	K0647.0512304X15	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K2126.0512304X20	K0647.0512304X20	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512304X30	K0647.0512304X30	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512305X20	K0647.0512305X20	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512305X30	K0647.0512305X30	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512305X40	K0647.0512305X40	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2126.0512305X50	K0647.0512305X50	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K2126.1512305X20	K0647.1512305X20	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512305X30	K0647.1512305X30	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512305X40	K0647.1512305X40	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512305X50	K0647.1512305X50	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.1512306X20	K0647.1512306X20	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512306X30	K0647.1512306X30	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512306X40	K0647.1512306X40	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512306X50	K0647.1512306X50	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.2512308X25	K0647.2512308X25	отпескоструенный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512308X30	K0647.2512308X30	отпескоструенный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512308X40	K0647.2512308X40	отпескоструенный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512308X50	K0647.2512308X50	отпескоструенный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2126.2512310X25	K0647.2512310X25	отпескоструенный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512310X30	K0647.2512310X30	отпескоструенный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512310X40	K0647.2512310X40	отпескоструенный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512310X50	K0647.2512310X50	отпескоструенный	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Обзор изделий
