

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.

Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.

Исполнение:

Исполнение из стали:

втулка с резьбой, вороненая.

Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка, Без покрытия.

Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Ручка цвет черный или красный RAL3020.

Диапазон температур:

Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.

Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.

Преимущества:

Простое и быстрое управление.

Предназначено для применения при высоких температурах.

Со встроенной фиксирующей функцией.

Укороченное исполнение.

Идеальный вариант для ограниченного пространства.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Позиционирующие втулки для упорных штифтов K1290.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.


Указание на чертеже:

Форма А: без контргайки

Форма В: с контргайкой

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Чертежи



Обзор изделий

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Номер заказа	Форма	Стопорная гайка	Материал основы	Цвет компонента	A	A1	B	B1	D	D1	Ход S
K2109.8105	A	без контргайки	Сталь	черный	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.8206	A	без контргайки	Сталь	черный	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.8308	A	без контргайки	Сталь	черный	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.8410	A	без контргайки	Сталь	черный	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.8105154	A	без контргайки	Сталь	ярко-красный RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.8206154	A	без контргайки	Сталь	ярко-красный RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.8308154	A	без контргайки	Сталь	ярко-красный RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.8410154	A	без контргайки	Сталь	ярко-красный RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.18105	A	без контргайки	нержавеющая сталь	черный	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.18206	A	без контргайки	нержавеющая сталь	черный	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.18308	A	без контргайки	нержавеющая сталь	черный	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.18410	A	без контргайки	нержавеющая сталь	черный	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.18105154	A	без контргайки	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.18206154	A	без контргайки	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.18308154	A	без контргайки	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.18410154	A	без контргайки	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.9105	B	с контргайкой	Сталь	черный	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.9206	B	с контргайкой	Сталь	черный	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.9308	B	с контргайкой	Сталь	черный	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.9410	B	с контргайкой	Сталь	черный	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Стопорная гайка	Материал основы	Цвет компонента	A	A1	B	B1	D	D1	Ход S
K2109.9105154	B	с контргайкой	Сталь	ярко-красный RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.9206154	B	с контргайкой	Сталь	ярко-красный RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.9308154	B	с контргайкой	Сталь	ярко-красный RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.9410154	B	с контргайкой	Сталь	ярко-красный RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.19105	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	черный	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.19206	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	черный	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.19308	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	черный	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.19410	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	черный	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10
K2109.19105154	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5
K2109.19206154	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6
K2109.19308154	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8
K2109.19410154	B	с контргайкой	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10

Номер заказа	Форма	Материал основы	Цвет компонента	L	L1	L2	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2109.8105	A	Сталь	черный	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.8206	A	Сталь	черный	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.8308	A	Сталь	черный	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.8410	A	Сталь	черный	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.8105154	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.8206154	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.8308154	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.8410154	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.18105	A	нержавеющая сталь	черный	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.18206	A	нержавеющая сталь	черный	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.18308	A	нержавеющая сталь	черный	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.18410	A	нержавеющая сталь	черный	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.18105154	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	30	8	7	13	-	1,3	5	12
K2109.18206154	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	34	10	8	14	-	1,8	6	14
K2109.18308154	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	42,9	12	10	19	-	2,3	14	28
K2109.18410154	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	49,9	15	12	22	-	2,8	15	32
K2109.9105	B	Сталь	черный	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.9206	B	Сталь	черный	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.9308	B	Сталь	черный	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.9410	B	Сталь	черный	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32
K2109.9105154	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.9206154	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.9308154	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.9410154	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32
K2109.19105	B	нержавеющая сталь	черный	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.19206	B	нержавеющая сталь	черный	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.19308	B	нержавеющая сталь	черный	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.19410	B	нержавеющая сталь	черный	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32
K2109.19105154	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	30	8	7	13	17	1,3	5	12
K2109.19206154	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	34	10	8	14	19	1,8	6	14
K2109.19308154	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28
K2109.19410154	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32