

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение,
грузоподъемность до 100 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Диапазон температур:

От +10 °C до +40 °C.


Преимущества:

Мягкое закрывание

Легкий ход

Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей

Чертежи



Обзор изделий

**Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение,
грузоподъемность до 100 кг**

Обзор изделий

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 100 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2365.0400	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2365.0450	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2365.0500	Боковой монтаж	Стандарт	50	1 шт. = 1 пара
K2365.0550	Боковой монтаж	Стандарт	50	1 шт. = 1 пара
K2365.0600	Боковой монтаж	Стандарт	50	1 шт. = 1 пара
K2365.0700	Боковой монтаж	Стандарт	55	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Ход S	L
K2365.0400	26	160	192	-	-	128	160	288	17,5	54	400,2	400
K2365.0450	26	192	224	-	-	160	192	320	17,5	54	449,4	450
K2365.0500	26	160	192	256	288	192	224	384	17,5	54	498,6	500
K2365.0550	26	192	224	288	320	192	224	416	17,5	54	547,6	550
K2365.0600	26	224	256	352	384	224	256	480	17,5	54	597	600
K2365.0700	26	288	320	448	480	256	288	576	17,5	54	695,4	700