

Эксцентрикые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рычаг из нержавеющей стали 1.4308.

Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034, закаленная.

Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.

Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.

Указание:

Регулируемые эксцентрикые рычаги применяются, если положение зажимной рукоятки относительно оси зажима допускает только одну определенную позицию (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения с помощью отвертки.


Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.

Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.

Указание на чертеже:

1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки

Чертежи



Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Эксцентриковые рычаги, регулируемые, нержавеющая сталь, с наружной резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0647.7541003X10	электролитически полированный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541003X15	электролитически полированный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541003X30	электролитически полированный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541003X10	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541003X15	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541003X30	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541003X10	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541003X15	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541003X30	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.7541004X10	электролитически полированный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541004X15	электролитически полированный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541004X30	электролитически полированный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541004X10	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541004X15	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541004X30	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541004X10	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541004X15	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541004X30	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0541004X15	электролитически полированный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0541004X20	электролитически полированный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541004X30	электролитически полированный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541005X20	электролитически полированный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541005X30	электролитически полированный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541005X40	электролитически полированный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0541005X50	электролитически полированный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1541005X20	электролитически полированный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541005X30	электролитически полированный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541005X40	электролитически полированный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541005X50	электролитически полированный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1541006X20	электролитически полированный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541006X30	электролитически полированный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541006X40	электролитически полированный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541006X50	электролитически полированный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2541008X25	электролитически полированный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541008X30	электролитически полированный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541008X40	электролитически полированный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541008X50	электролитически полированный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2541010X25	электролитически полированный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541010X30	электролитически полированный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541010X40	электролитически полированный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541010X50	электролитически полированный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.7541303X10	отпескоструенный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541303X15	отпескоструенный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541303X30	отпескоструенный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541303X10	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541303X15	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541303X30	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541303X10	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541303X15	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541303X30	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.7541304X10	отпескоструенный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541304X15	отпескоструенный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541304X30	отпескоструенный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541304X10	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541304X15	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541304X30	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541304X10	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541304X15	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541304X30	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0647.0541304X15	отпескоструенный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0541304X20	отпескоструенный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541304X30	отпескоструенный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541305X20	отпескоструенный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541305X30	отпескоструенный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541305X40	отпескоструенный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0541305X50	отпескоструенный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1541305X20	отпескоструенный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541305X30	отпескоструенный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541305X40	отпескоструенный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541305X50	отпескоструенный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1541306X20	отпескоструенный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541306X30	отпескоструенный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541306X40	отпескоструенный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541306X50	отпескоструенный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2541308X25	отпескоструенный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541308X30	отпескоструенный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541308X40	отпескоструенный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541308X50	отпескоструенный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2541310X25	отпескоструенный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541310X30	отпескоструенный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541310X40	отпескоструенный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541310X50	отпескоструенный	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350