

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Указание:

Воронкообразные пресс-масленки оптимально подходят для установки заподлицо или утопленного монтажа.

Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.

Воронкообразные пресс-масленки оснащены гладкой цапфой для запрессовки. Пресс-масленки для запрессовки пригодны только для низкого давления.

Монтаж:

Точный размер крепежного отверстия зависит от материала и должен определяться пользователем в ходе монтажных испытаний. Стандартный размер крепежного отверстия соответствует указанному нами диаметру цапфы.


Указание на чертеже:

Форма А: прямая

Форма В: угловая 45°

Форма С: угловая 90°

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	L	L1
K2317.110406	A	Сталь	оцинкованная	4	5	6	4,5
K2317.110506	A	Сталь	оцинкованная	5	6	6	4,5
K2317.110608	A	Сталь	оцинкованная	6	8	7,3	5
K2317.110810	A	Сталь	оцинкованная	8	10	9	6,5
K2317.111012	A	Сталь	оцинкованная	10	12	9,5	6,5
K2317.210406	A	нержавеющая сталь	зачищенный	4	5	6	4,5
K2317.210506	A	нержавеющая сталь	зачищенный	5	6	6	4,5
K2317.210608	A	нержавеющая сталь	зачищенный	6	8	7,3	5
K2317.210810	A	нержавеющая сталь	зачищенный	8	10	9	6,5

