

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPPlock

Описание

Материал:

Гильза 1.4305.

Упорный штифт 1.4034.

Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорный элемент из нейлона.

Исполнение:


Без покрытия, закалка упорного штифта.

Указание на чертеже:

L2 = прикл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен

Чертежи



Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания ок. Нм	Номер заказа, монтажный ключ
K0329.205	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	9	26	0,12	0,08	K0317.905
K0329.206	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	11	35	0,45	0,22	K0317.906
K0329.208	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	15	48	1,05	0,37	K0317.908
K0329.210	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	15	58	1,3	0,6	K0317.910
K0329.212	M12	6	4	28	10	2	2	4	19	74	2	1,3	K0317.912