

Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPPlock

Описание

Материал:

Гильза 1.4305.

Шар 1.4034.

Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение:



Без покрытия. Закаленный шар.

Указание на чертеже:

L2 = прикл. два шага резьбы

Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	Упругость	D	D1	H	L	L1	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл. Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания ок. Нм
K0322.03	Стандартная	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	1,5	3	0,1	0,07
K0322.04	Стандартная	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
K0322.05	Стандартная	M5	3	0,9	12	6	0,8	6	11	0,12	0,08
K0322.06	Стандартная	M6	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
K0322.08	Стандартная	M8	5	1,5	16	8	1,2	15	30	1,09	0,37
K0322.10	Стандартная	M10	6	2	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62

Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Номер заказа	Упругость	D	D1	H	L	L1	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл. Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания ок. Нм
K0322.12	Стандартная	M12	8	2,5	22	10	2	30	55	2,03	1,36
K0322.16	Стандартная	M16	10	3,5	24	14	2,5	65	125	3,95	2,95
K0322.203	Повышенная	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	5	7	0,1	0,07
K0322.204	Повышенная	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	12	22	0,18	0,12
K0322.205	Повышенная	M5	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
K0322.206	Повышенная	M6	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
K0322.208	Повышенная	M8	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
K0322.210	Повышенная	M10	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62
K0322.212	Повышенная	M12	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36
K0322.216	Повышенная	M16	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95