

Poignée tournante

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.

Axe et insert fileté en acier zingué ou Inox.

Finition :

Poli finition miroir.


Nota :

Pour le montage il faut dévisser l'axe de la poignée.

Indication de dessin :

1) Fente pour montage

Dessins



Aperçu des articles

Poignée tournante

Référence	Matière des composants	D	D1	D9	L	L1	L7	SW
K0170.105007	acier	M5	17	15	7	51	5	13
K0170.206008	acier	M6	23	18	8	68	6	16
K0170.208009	acier	M8	23	18	9	68	6	16
K0170.310011	acier	M10	28	21	11	77	7	19
K0170.1105007	acier inoxydable	M5	17	15	7	51	5	13
K0170.1206008	acier inoxydable	M6	23	18	8	68	6	16
K0170.1208009	acier inoxydable	M8	23	18	9	68	6	16
K0170.1310011	acier inoxydable	M10	28	21	11	77	7	19