


## Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Зажимной элемент (спереди) из нержавеющей стали 1.7225.

Удерживающий элемент (сзади) из нержавеющей стали 1.0503.

Винты с цилиндрической головкой и пазовые сухари из стали, класс прочности 8.8.

#### Исполнение:

Детали из нержавеющей стали закалены и оцинкованы.

Стальные части, вороненые.


#### Указание:

Плоские зажимы для Т-образного паза позволяют зажимать обрабатываемые детали с очень небольшой высотой. Благодаря силе нижнего прижима обрабатываемая деталь дополнительно прижимается к столу станка.

#### Применение:

1. Вставьте плоский зажим в Т-образный паз стола станка и продвиньте его до обрабатываемой детали.
2. Затяните крепежные винты (удерживающий элемент) в соответствии с моментом затяжки.
3. При затягивании зажимного винта (зажимной элемент) выполняется зажим обрабатываемой детали.

### Чертежи



### Обзор изделий

## Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали

## Обзор изделий

## Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали

| Номер заказа | Ширина<br>паза | B  | C1 | D   | H  | L   | SW | F<br>кН | F1,<br>кН | Момент затяжки<br>M1<br>Нм | Момент затяжки<br>M2<br>Нм |
|--------------|----------------|----|----|-----|----|-----|----|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| K1413.1214   | 14             | 44 | 8  | M12 | 25 | 112 | 10 | 15      | 7,5       | 65                         | 52                         |
| K1413.1618   | 18             | 56 | 10 | M16 | 30 | 132 | 14 | 25      | 12,5      | 150                        | 120                        |
| K1413.2022   | 22             | 62 | 11 | M20 | 35 | 155 | 17 | 36      | 18        | 300                        | 240                        |