

L'affichage gravé des degrés permet d'obtenir toujours le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique, pour serrer la pièce en toute sécurité.

Couple de serrage(Nm)	K2077.01910		K2077.04950	
	Degré de rotation*	Force de serrage (kN)	Degré de rotation*	Force de serrage (kN)
13,5	43°	2,9	20°	1,8
27	66°	5,8	31°	3,6
40,5	88°	8,7	37°	5,3
54	111°	11,6	44°	7,1
68	133°	14,5	49°	8,9
81,5	165°	17,3	53°	10,7
95	-	-	56°	12,5
108,5	-	-	60°	14,2
122	-	-	65°	16
135,5	-	-	67°	17,8

*L'appui de la pince de serrage sur la pièce à usiner correspond à 0°.