



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали.

Колеса с термопластичным резиновым покрытием.

Колесные диски из полипропилена.

Исполнение:

Запрессованный корпус.

Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса. Неподвижные ролики со вставным отверстием.

Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые.

Омическое сопротивление колеса составляет около $\leq 10^4 \Omega$.

Применение:


Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.

Диапазон температур:


от -20°C до $+60^\circ\text{C}$.

Чертежи

Неподвижный ролик



Подшипниковый узел поворотного венца:



Неподвижные ролики, электропроводные

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	D	D1	H	Допустимая нагрузка, кг
K1759.11050191	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	19	50	11	69	30
K1759.11075251	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	25	75	11	98	50