


Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стандартное исполнение 1.7225,

Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хромирование.

Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.

Указание:

Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной шайбой используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они обеспечивают точность при монтаже наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°.

Они отличаются большим перемещением от 15 до 50 мм.

Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F.


Принадлежности:

K0691 Шайбы сферические компенсационные.

K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Чертежи



Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Обзор изделий

Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой

Номер заказа	Материал основы	D	для болта	D1	D2	H мин.	H макс.	ΔH	N	M	α	F кН	F1, кН
K0057.1506	Закаленная сталь	6,6	M6	M15x1	25	35	50	15	4	2	4°	40	36
K0057.2006	Закаленная сталь	6,6	M6	M20x1	32	43	63	20	4	2	4°	65	55,7
K0057.2008	Закаленная сталь	9	M8	M20x1	32	43	63	20	4	2	4°	65	48
K0057.2010	Закаленная сталь	11	M10	M20x1	32	43	63	20	4	2	4°	65	37,9
K0057.2510	Закаленная сталь	11	M10	M30x1,5	45	54	79	25	5	2	4°	120	92,9
K0057.2512	Закаленная сталь	13,5	M12	M30x1,5	45	54	79	25	5	2	4°	120	80,4
K0057.2516	Закаленная сталь	17,5	M16	M30x1,5	45	54	79	25	5	2	4°	120	45,5
K0057.3216	Закаленная сталь	17,5	M16	M40x1,5	58	70	102	32	6	2,5	4°	210	136
K0057.3220	Закаленная сталь	22	M20	M40x1,5	58	70	102	32	6	2,5	4°	210	90
K0057.3224	Закаленная сталь	26	M24	M40x1,5	58	70	102	32	6	2,5	4°	210	37
K0057.4020	Закаленная сталь	22	M20	M50x1,5	70	83	123	40	6	2,5	4°	330	210
K0057.4024	Закаленная сталь	26	M24	M50x1,5	70	83	123	40	6	2,5	4°	330	157
K0057.4030	Закаленная сталь	33	M30	M50x1,5	70	83	123	40	6	2,5	4°	330	53
K0057.5024	Закаленная сталь	26	M24	M60x2	80	94	144	50	7	3	4°	495	322
K0057.5030	Закаленная сталь	33	M30	M60x2	80	94	144	50	7	3	4°	495	218
K0057.15061	нержавеющая сталь	6,6	M6	M15x1	25	35	50	15	4	2	4°	27,1	24,14
K0057.20061	нержавеющая сталь	6,6	M6	M20x1	32	43	63	20	4	2	4°	43,4	36,56
K0057.20081	нержавеющая сталь	9	M8	M20x1	32	43	63	20	4	2	4°	43,4	30,86
K0057.20101	нержавеющая сталь	11	M10	M20x1	32	43	63	20	4	2	4°	43,4	23,41
K0057.25101	нержавеющая сталь	11	M10	M30x1,5	45	54	79	25	5	2	4°	84	64,01
K0057.25121	нержавеющая сталь	13,5	M12	M30x1,5	45	54	79	25	5	2	4°	84	54,82
K0057.25161	нержавеющая сталь	17,5	M16	M30x1,5	45	54	79	25	5	2	4°	84	28,9
K0057.32161	нержавеющая сталь	17,5	M16	M40x1,5	58	70	102	32	6	2,5	4°	148	92,9
K0057.32201	нержавеющая сталь	22	M20	M40x1,5	58	70	102	32	6	2,5	4°	148	59,08
K0057.32241	нержавеющая сталь	26	M24	M40x1,5	58	70	102	32	6	2,5	4°	148	20,3
K0057.40201	нержавеющая сталь	22	M20	M50x1,5	70	83	123	40	6	2,5	4°	225	136,08
K0057.40241	нержавеющая сталь	26	M24	M50x1,5	70	83	123	40	6	2,5	4°	225	97,3
K0057.40301	нержавеющая сталь	33	M30	M50x1,5	70	83	123	40	6	2,5	4°	225	20,6
K0057.50241	нержавеющая сталь	26	M24	M60x2	80	94	144	50	7	3	4°	323	195,3
K0057.50301	нержавеющая сталь	33	M30	M60x2	80	94	144	50	7	3	4°	323	118,6