



Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма А, без крышки, без гайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым. Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвигание стопорного штифта.

Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).

Материал:

Задвижки 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, чистые.

Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Нажимная пружина, чистая.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. Упор на 180° с односторонним направлением вращения.

По запросу:


Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.11040410	A	слева	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K1675.11040510	A	слева	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K1675.11040610	A	слева	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K1675.11040512	A	слева	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K1675.11040612	A	слева	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K1675.11040812	A	слева	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K1675.11040616	A	слева	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K1675.11040816	A	слева	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K1675.11041016	A	слева	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K1675.110408201	A	слева	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K1675.110410201	A	слева	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K1675.110412201	A	слева	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K1675.21040410	A	справа	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K1675.21040510	A	справа	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K1675.21040610	A	справа	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K1675.21040512	A	справа	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K1675.21040612	A	справа	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K1675.21040812	A	справа	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K1675.21040616	A	справа	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K1675.21040816	A	справа	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K1675.21041016	A	справа	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K1675.210408201	A	справа	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K1675.210410201	A	справа	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K1675.210412201	A	справа	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60

