


Шарнир с функцией контроля блокировки, форма А**Описание товара/фотография продукта**

for electrics

**Описание****Материал:**

Корпус из цинкового литья
Крышка корпуса из самозатухающей пластмассы
Болт шарнира из цинкового литья/стали C45.
Контакты из сплава серебра и никеля.

Указание:

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Пользователь сам определяет пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые разные материалы, на которых крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Применение:

- Специальное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Упаковочные машины
- Ограждения/ системы профилей
- Металлообрабатывающие станки
- Измерительное, технологическое, испытательное и лабораторное оборудование

Монтаж:

4 винта с цилиндрической головкой M6 по DIN 7984 или DIN EN ISO 4762
Момент затяжки 4,3 Нм
Общие указания по монтажу приведены в прилагаемом Руководстве по эксплуатации.

Преимущества:


- Предназначены для защиты откидных крышек
- Минимальные затраты на монтаж при установке на стандартные алюминиевые профили
- Оптимальная интеграция в конструкцию оборудования
- Дополнительная защита от каких-либо манипуляций
- Практическое отсутствие механического износа

Принадлежности:

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.

Шарнир с функцией контроля блокировки, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	A	B	Предварительная настройка	Контакты	Способ присоединения	Положение подключения	F1 N	F2 N
K1499.781161111	78	116	Наружный монтаж	13 / 20	Встраиваемый разъем	внизу	5000	5000
K1499.781161112	78	116	Наружный монтаж	13 / 20	Встраиваемый разъем	вверху	5000	5000
K1499.781162111	78	116	Универсальное	13 / 20	Встраиваемый разъем	внизу	5000	5000
K1499.781162112	78	116	Универсальное	13 / 20	Встраиваемый разъем	вверху	5000	5000