


Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения, форма С, прямоугольная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма А: от 60 мм, с установленной резьбовой гильзой.

Применение:


Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Подходит для твердых и мягких полов.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения, форма С, прямоугольная

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D1	H	H1	L	L1	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2033.6040152029	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	M22	5	5	29	29	28	4	60x40x1,5-2
K2033.6040152060	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	M22	5	5	29	60	28	4	60x40x1,5-2