

Roue polyamide modèle lourd

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Polyamide.

Nota :


Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques. De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l'abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. K1772.

Indication de dessin :

Forme A: Palier lisse

Forme B: Roulement à billes

Dessins



Aperçu des articles

Roue polyamide modèle lourd

Référence	Forme	Type de forme	D	D1	B	B1	Charge admissible en kg
K1784.07532	A	Palier lisse	75	12	32	35	300
K1784.10037	A	Palier lisse	100	15	37	45	500
K1784.12540	A	Palier lisse	125	15	40	45	700
K1784.15050	A	Palier lisse	150	20	50	60	800
K1784.20050	A	Palier lisse	200	20	50	60	1500
K1784.25065	A	Palier lisse	250	25	65	70	2000
K1784.075321	B	roulement à billes	75	15	32	35	300
K1784.100371	B	roulement à billes	100	15	37	45	500
K1784.125401	B	roulement à billes	125	20	40	45	700
K1784.150501	B	roulement à billes	150	20	50	60	800
K1784.200501	B	roulement à billes	200	25	50	60	1500
K1784.250651	B	roulement à billes	250	25	65	65	2000

