

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Зажимной рычаг с удлиненным буртиком заменяет винты, например, в трубных соединителях, что позволяет выполнять зажим и ослабление резьбового соединения без инструментов.

Эргономичный дизайн придает пластиковому зажимному рычагу современный внешний вид и делает его приятным на ощупь.

Материал:

Рукоятка из усиленного стекловолокном термопласта.

Металлические части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка черная RAL 7021.

Стальные части без покрытия.

Указание:

Рекомендации по выбору соответствующего зажимного рычага приводятся в таблицах размеров трубных соединителей.

Диапазон температур:

Постоянная температура эксплуатации макс. 100 °C.

Кратковременная температура эксплуатации макс. 130 °C.

Преимущества:

Зажим и ослабление трубных соединителей без инструментов

Высокая жесткость и прочность

Малый собственный вес

Хорошая устойчивость к химикатам и коррозии

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, размеры длины винта, цветовые варианты, а также специальные исполнения.

Размер «H1» поставляется по запросу с другими размерами длины за дополнительную плату.

Высокотемпературный пластик черно-серого цвета.

Температура при постоянной эксплуатации согласно IEC 216 макс. 150–160 °C.

Температура при кратковременной эксплуатации: макс. 250 °C.

Подходит для стерилизации паром (стойкость к гидролизу) и применения в горячей воде.

Принадлежности:


для трубных соединителей

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Зажимной рычаг из пластмассы с удлиненным пазом, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали

Номер заказа	Размер	A	A1	B	D	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L	X	Вид резьбы	Число зубьев
K1701.106101X16	1	39,9	46,8	7,9	10	13,2	13,8	10	20,2	36,8	41	16	M6	наружная резьба	16
K1701.106101X18	1	39,9	46,8	7,9	10	13,2	13,8	10	20,2	36,8	41	18	M6	наружная резьба	16
K1701.208141X16	2	65,2	74,8	10,5	13	18,5	19,1	14	26,1	50,1	54,6	16	M8	наружная резьба	20
K1701.208141X20	2	65,2	74,8	10,5	13	18,5	19,1	14	26,1	50,1	54,6	20	M8	наружная резьба	20
K1701.208141X25	2	65,2	74,8	10,5	13	18,5	19,1	14	26,1	50,1	54,6	25	M8	наружная резьба	20