


## Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утепленной рукояткой

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус и рукоятка, нержавеющая сталь 1.4310.

Стержень, нержавеющая сталь 1.4305.

#### Исполнение:

Без покрытия.

#### Указание:

Крепежные винты M2,5 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.

Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

#### Приведение в действие:

Убедитесь в том, что рукоятка находится в положении «ВЫКЛ.».

Установите зажимной поворотный ригель в крепежную плиту и переведите рукоятку в положение «ВКЛ.».

При полной фиксации раздастся щелчок.

#### Принадлежности:



Крепежная плита из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утепленной рукояткой K2327.

#### Указание на чертеже:

- 1) Вариант монтажа 1
- 2) Вариант монтажа 2
- 3) Плита
- 4) Подходит для крепежных болтов (с потайной головкой) M2,5

# Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой

## Чертежи



## Обзор изделий

### Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой

| Номер заказа | D  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H    | H1  | H2 | M    | T | T1 | T2  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|----|------|---|----|-----|
| K2326.12813  | 28 | 13 | 39 | 25 | 32 | 39 | 28 | 16,5 | 8,5 | 2  | M2,5 | 6 | >6 | 3,5 |

**Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой****Обзор изделий**

| Номер заказа | Усилие на срез,<br>кН | Зажимное<br>усилие<br>Н | Вытяжное<br>усилие F<br>кН | Крепежная<br>сила<br>Н | Термостойкость |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| K2326.12813  | 2,5                   | 30                      | 1                          | 30                     | ≤180 °C        |