

Poignée de serrage ergonomique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants mous en élastomère thermoplastique.

Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.


Nota :

La combinaison de couleur gris foncé RAL 7021 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard.

Sur demande :

Autres modèles.

Dessins



Poignée de serrage ergonomique

Aperçu des articles

Poignée de serrage ergonomique avec taraudage

Référence	Forme	Matière des composants	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0779.5006	K	acier	M6	50	26	55	10	17	-
K0779.5008	K	acier	M8	50	26	55	10	17	-
K0779.5010	K	acier	M10	50	26	55	10	17	-
K0779.05006	K	acier inoxydable	M6	50	26	55	10	17	-
K0779.05008	K	acier inoxydable	M8	50	26	55	10	17	-
K0779.05010	K	acier inoxydable	M10	50	26	55	10	17	-
K0779.5006X15	L	acier	M6	50	26	55	10	-	15
K0779.5006X20	L	acier	M6	50	26	55	10	-	20
K0779.5006X25	L	acier	M6	50	26	55	10	-	25
K0779.5008X20	L	acier	M8	50	26	55	10	-	20
K0779.5008X25	L	acier	M8	50	26	55	10	-	25
K0779.5008X30	L	acier	M8	50	26	55	10	-	30
K0779.5008X40	L	acier	M8	50	26	55	10	-	40
K0779.5010X30	L	acier	M10	50	26	55	10	-	30
K0779.5010X40	L	acier	M10	50	26	55	10	-	40
K0779.5010X50	L	acier	M10	50	26	55	10	-	50
K0779.05006X15	L	acier inoxydable	M6	50	26	55	10	-	15
K0779.05006X30	L	acier inoxydable	M6	50	26	55	10	-	30
K0779.05008X20	L	acier inoxydable	M8	50	26	55	10	-	20
K0779.05008X25	L	acier inoxydable	M8	50	26	55	10	-	25
K0779.05008X40	L	acier inoxydable	M8	50	26	55	10	-	40
K0779.05010X30	L	acier inoxydable	M10	50	26	55	10	-	30
K0779.05010X40	L	acier inoxydable	M10	50	26	55	10	-	40
K0779.05010X50	L	acier inoxydable	M10	50	26	55	10	-	50