


Crampons en acier, plats

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps de base en acier de traitement.

Mors de serrage en acier de cémentation.

Finition :


Corps de base bruni.

Mors de serrage cémentés.

Nota :

Les mors de serrage peuvent être utilisées des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T K0698 ou K0699. Celles-ci sont à commander séparément.

Dessins



Aperçu des articles

Crampons en acier, plats

Référence	Pour largeur de rainure	L	L1	L2	B	B1	H max.	H min.	H1	H2	S	S1	Force de serrage F (kN)	F1 kN	SW	Couple de serrage Nm
K1826.13	12/14	128	82	19	40	14,4	33,5	28	20	25,4	8	3	8/15	1,2/2,2	13	20/40
K1826.19	12/14/16/18	177	113	29	65	19	60	50	30	40	12	6	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	16	20/40/45/60
K1826.26	20/22/24/28/30	224	135	29	75	26	73	60	36	40	12	7,5	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	18	85/85/95/95/110
K1826.38	32/36/42	256	152	34	90	38	91,5	74	46	40	12	10	50	7,5	21	160

