

Embouts à rotule DIN 71802

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :


Zingué et passivé. Finition Inox naturel.

Nota :


Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.

Dessins

Forme C
sans circlips



Forme CS
avec circlips



Aperçu des articles

Embout à rotule DIN 71802

Référence	Finition 2	Forme	Matière du corps de base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
K0734.0805	filetage à droite	C	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
K0734.1006	filetage à droite	C	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
K0734.1308	filetage à droite	C	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
K0734.1610	filetage à droite	C	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
K0734.1612	filetage à droite	C	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
K0734.1914	filetage à droite	C	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
K0734.1916	filetage à droite	C	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
K0734.080501	filetage à gauche	C	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
K0734.100601	filetage à gauche	C	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
K0734.130801	filetage à gauche	C	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
K0734.161001	filetage à gauche	C	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
K0734.161201	filetage à gauche	C	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
K0734.191401	filetage à gauche	C	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
K0734.191601	filetage à gauche	C	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
K0734.080351	filetage à droite	CS	acier	8	M3,5	8	M4	18	10,2	9	8	7
K0734.08051	filetage à droite	CS	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
K0734.10061	filetage à droite	CS	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
K0734.13081	filetage à droite	CS	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
K0734.16101	filetage à droite	CS	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
K0734.16121	filetage à droite	CS	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
K0734.19141	filetage à droite	CS	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16

Embouts à rotule DIN 71802

Aperçu des articles

Référence	Finition 2	Forme	Matériau du corps de base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
K0734.19161	filetage à droite	CS	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
K0734.080511	filetage à gauche	CS	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
K0734.100611	filetage à gauche	CS	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
K0734.130811	filetage à gauche	CS	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
K0734.161011	filetage à gauche	CS	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
K0734.161211	filetage à gauche	CS	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
K0734.191411	filetage à gauche	CS	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
K0734.191611	filetage à gauche	CS	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
K0734.08052	filetage à droite	CS	acier inoxydable	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
K0734.10062	filetage à droite	CS	acier inoxydable	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
K0734.13082	filetage à droite	CS	acier inoxydable	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
K0734.16102	filetage à droite	CS	acier inoxydable	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
K0734.16122	filetage à droite	CS	acier inoxydable	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
K0734.080521	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
K0734.100621	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
K0734.130821	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
K0734.161021	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
K0734.161221	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13