K1474

Broche à billes Ball Lock en Inox

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Broche à billes et billes en Inox 1.4542.

Finition :
Broche à billes et billes trempées min. 40 HRC, polies.

Nota :
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Broche à billes Ball Lock en Inox

Dessins



Aperçu des articles

Broche à billes Ball Lock en Inox

Référence	Épaisseur des plaques de fixation ±0,13	D	D1	D2	L	L1	SW	Force de retenue F kN	Couple de serrage max. Nm	Référence Kit de réparation
K1474.13013	13	13	22	M5	27,6	6	2,5	3,3	1,2	-
K1474.13020	20	13	22	M5	34,6	6	2,5	3,3	1,2	-
K1474.16020	20	16	32	M6	36,5	8	3	5,3	4,5	-
K1474.16025	25	16	32	M6	41,5	8	3	5,3	4,5	-
K1474.20020	20	20	40	M6	39,5	10	3	13,3	5,3	-
K1474.20025	25	20	40	M6	44,4	10	3	13,3	5,3	-
K1474.25020	20	25	45	M8	44	10	4	30	11	-
K1474.25025	25	25	45	M8	49	10	4	30	11	-
K1474.30020	20	30	50	M10	49	13	5	44	18	-
K1474.30025	25	30	50	M10	54	13	5	44	18	-
K1474.35020	20	35	60	M12	51	13	6	68	33	-
K1474.35040	40	35	60	M12	71	13	6	68	33	-
K1474.35050	50	35	60	M12	81	13	6	68	33	-
K1474.50020	20	50	75	M20	64	20	10	88	65	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG