

Empuñaduras esféricas giratorias

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Bola de duroplast PF 31.

Casquillo y perno de acero o de acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Bola de color negro brillante.

Acero cromado en azul.

Acero inoxidable con acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras esféricas giratorias con rosca interior

Referencia	Material del componente	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW1	SW2	T
K0726.060	acero	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.080	acero	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.100	acero	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.120	acero	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.1060	acero inoxidable	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.1080	acero inoxidable	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.1100	acero inoxidable	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.1120	acero inoxidable	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.061	acero	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.081	acero	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.101	acero	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.121	acero	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-
K0726.1061	acero inoxidable	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.1081	acero inoxidable	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.1101	acero inoxidable	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.1121	acero inoxidable	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-

