

Pies regulables de acero inoxidable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.

Versión:

Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.

Indicación:

Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

A petición:

Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Pie de disco en negro.
Con inclinación de 30°.

Accesorios:


Tuercas hexagonales K0700.

Indicación sobre el dibujo:

Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante

Pies regulables de acero inoxidable

Planos



Nuestros productos

Pies regulables de acero inoxidable

Referencia	Forma	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
K2323.12106512X100	A	65	M12	29	139	39	100	10	-	13
K2323.12106512X150	A	65	M12	29	189	39	150	10	-	13
K2323.12106512X50	A	65	M12	29	89	39	50	10	-	13
K2323.12106516X100	A	65	M16	29	139	39	100	13	-	18
K2323.12106516X150	A	65	M16	29	189	39	150	13	-	18
K2323.12106516X200	A	65	M16	29	239	39	200	13	-	18
K2323.12108316X100	A	83	M16	25	135	35	100	13	-	20
K2323.12108316X150	A	83	M16	25	185	35	150	13	-	20
K2323.12108316X200	A	83	M16	25	235	35	200	13	-	20
K2323.12108320X100	A	83	M20	25	137	37	100	17	-	20
K2323.12108320X150	A	83	M20	25	187	37	150	17	-	20
K2323.12108320X200	A	83	M20	25	237	37	200	17	-	20
K2323.12110316X100	A	103	M16	27	137	37	100	13	-	30
K2323.12110316X150	A	103	M16	27	187	37	150	13	-	30
K2323.12110316X200	A	103	M16	27	237	37	200	13	-	30
K2323.12110320X100	A	103	M20	27	139	39	100	17	-	30
K2323.12110320X150	A	103	M20	27	189	39	150	17	-	30
K2323.12110320X200	A	103	M20	27	239	39	200	17	-	30
K2323.12110324X100	A	103	M24	27	139	39	100	20	-	30
K2323.12110324X150	A	103	M24	27	189	39	150	20	-	30
K2323.12110324X200	A	103	M24	27	239	39	200	20	-	30
K2323.22106512X100	B	65	M12	29	142	39	100	10	3	13

Pies regulables de acero inoxidable

Nuestros productos

Referencia	Forma	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
K2323.22106512X150	B	65	M12	29	192	39	150	10	3	13
K2323.22106512X50	B	65	M12	29	92	39	50	10	3	13
K2323.22106516X100	B	65	M16	29	142	39	100	13	3	18
K2323.22106516X150	B	65	M16	29	192	39	150	13	3	18
K2323.22106516X200	B	65	M16	29	242	39	200	13	3	18
K2323.22108316X100	B	83	M16	25	138	35	100	13	3	20
K2323.22108316X150	B	83	M16	25	188	35	150	13	3	20
K2323.22108316X200	B	83	M16	25	238	35	200	13	3	20
K2323.22108320X100	B	83	M20	25	140	37	100	17	3	20
K2323.22108320X150	B	83	M20	25	190	37	150	17	3	20
K2323.22108320X200	B	83	M20	25	240	37	200	17	3	20
K2323.22110316X100	B	103	M16	27	140	37	100	13	3	30
K2323.22110316X150	B	103	M16	27	190	37	150	13	3	30
K2323.22110316X200	B	103	M16	27	240	37	200	13	3	30
K2323.22110320X100	B	103	M20	27	142	39	100	17	3	30
K2323.22110320X150	B	103	M20	27	192	39	150	17	3	30
K2323.22110320X200	B	103	M20	27	242	39	200	17	3	30
K2323.22110324X100	B	103	M24	27	142	39	100	20	3	30
K2323.22110324X150	B	103	M24	27	192	39	150	20	3	30
K2323.22110324X200	B	103	M24	27	242	39	200	20	3	30