# Sauterelle pneumatique horizontale Forme A

## Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**
Pièces de levier et broche de pression acier.

**Finition :**
Pièces de levier zinguées et chromatées.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Vérin poli.

**Nota :**
Pour les modèles K0089.0075 et K0089.0150, un patin en néoprène est compris dans la livraison.

**Accessoires :**
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

**Vérin pneumatique :**
Double effet sans amortisseur de fin de course.

## Dessins




## Aperçu des articles

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Sauterelle pneumatique horizontale Forme A

## Aperçu des articles

### Sauterelle pneumatique horizontale Forme A

| Référence | Forme | Consommation d'air par cycle | Angle d'ouverture du bras de fixation | Force de retenue à 6 bar F1 N | Force de retenue à 6 bar F2 N | Force de serrage à 6 bar F3 N | Force de serrage à 6 bar F4 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0089.0075** | A | 0,02 $dm^3$ | 70° | 1000 | 1600 | 800 | 1400 |
| **K0089.0150** | A | 0,04 $dm^3$ | 85° | 1300 | 1900 | 1000 | 1600 |
| **K0089.0250** | A | 0,09 $dm^3$ | 85° | 1600 | 2400 | 1200 | 1800 |
| **K0089.0450** | A | 0,27 $dm^3$ | 85° | 3000 | 5800 | 2600 | 5400 |

| Référence | Forme | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | R | P=pression de service en bar | Nombre de course par min. à 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0089.0075** | A | 16 | 145 | 5 | 24 | 40 | 5,3 | 18 | 9 | 4,4 | 50 | 177 | 32 | M5x35 | G1/8 | 2 - 6 | 40 |
| **K0089.0150** | A | 12,7 | 185 | 7 | 27 | 48 | 6,4 | 24 | 11 | 5,1 | 62 | 227 | 42 | M6x50 | G1/8 | 2 - 6 | 60 |
| **K0089.0250** | A | 19 | 234 | 8 | 32 | 59 | 8,9 | 35 | 17,5 | 7,1 | 84 | 309 | 75 | M8x60 | G1/8 | 2 - 6 | 55 |
| **K0089.0450** | A | 32 | 289 | 10 | 45 | 76 | 12,7 | 54 | 25 | 8,7 | 122 | 413 | 124 | M12x100 | G1/8 | 2 - 6 | 55 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG