


Эксцентрики рычаги из пластмассы, с быстродействующим затвором, пластмассовой упорной шайбой и установочными пальцами из стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал, конструкция:

Рукоятка и упорная шайба из усиленной стекловолокном пластмассы PA66, черного цвета.

Осевой штифт, нержавеющая сталь 1.4305, Без покрытия.

Штифты упорные из стали, с синим пассивированием.


Пружинный зажим из нержавеющей стали 1.4310, пассивированный.

Указание:

Благодаря фиксации в пружинном зажиме можно расположить требуемым образом элемент листового металла. Последующий зажим элемента листового металла выполняется рукояткой.

Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения), что может стать причиной уменьшения удерживающей силы.


Чертежи




Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с быстродействующим затвором, пластмассовой упорной шайбой и установочными пальцами из стали

Чертежи

Соединение нажатием, а
разжим поворотом



Разъединение поворотом и вращением



Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	B	H	H1	X Толщина материала	Удерживающая сила ок. N
K0751.121107X2	71,5	79,6	22	14	23,4	1,9 - 2,3	500
K0751.121107X4	71,5	79,6	22	14	23,4	3,9 - 4,3	500
K0751.121107X6	71,5	79,6	22	14	23,4	5,9 - 6,3	500
K0751.121107X8	71,5	79,6	22	14	23,4	7,9 - 8,3	500