


Unidades lineares

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material, versão:

Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.

Indicação:

Faixa de rotação média, autobloqueio.


Sob consulta:

Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.


Acessórios:

- Guias K0496, K0497, K0498, K0499
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos

Desenhos



Unidade linear
K0495.18...



Visão geral dos artigos

Unidades lineares

Código do artigo	Versão 1	Tipo E	Fuso	L	Curso S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 Chaveta paralela DIN 6885	V1
K0495.300001X300	com mancal de deslizamento	30	Tr 14x3	300	100	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8

Unidades lineares

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Tipo E	Fuso	L	Curso S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 Chaveta paralela DIN 6885	V1
K0495.300001X500	com mancal de deslizamento	30	Tr 14x3	500	300	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300001X800	com mancal de deslizamento	30	Tr 14x3	800	600	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.400001X300	com mancal de deslizamento	40	Tr 20x4	300	91	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X500	com mancal de deslizamento	40	Tr 20x4	500	291	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X800	com mancal de deslizamento	40	Tr 20x4	800	591	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X1000	com mancal de deslizamento	40	Tr 20x4	1000	791	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X500	com mancal de deslizamento	50	Tr 20x4	500	265	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X800	com mancal de deslizamento	50	Tr 20x4	800	565	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X1000	com mancal de deslizamento	50	Tr 20x4	1000	765	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.180101X300	com rolamento de esferas	18	Tr 10x2	300	145	18	6 h9	24	17	77,5	18	2 x 2 x 12	M3x5
K0495.180101X500	com rolamento de esferas	18	Tr 10x2	500	345	18	6 h9	24	17	77,5	18	2 x 2 x 12	M3x5
K0495.300101X300	com rolamento de esferas	30	Tr 14x3	300	100	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300101X500	com rolamento de esferas	30	Tr 14x3	500	300	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300101X800	com rolamento de esferas	30	Tr 14x3	800	600	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.400101X300	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	300	91	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X500	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	500	291	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X800	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	800	591	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X1000	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	1000	791	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X500	com rolamento de esferas	50	Tr 20x4	500	265	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X800	com rolamento de esferas	50	Tr 20x4	800	565	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X1000	com rolamento de esferas	50	Tr 20x4	1000	765	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10