


Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и нажимная кнопка из стали.

Шарик, пружинное и стопорное кольцо из нержавеющей стали.

Уплотнительное кольцо из фторкаучука (FKM).

Исполнение:

Корпус никелированный.

Кнопка после закалки, никелированная.

Шарик после закалки.

Указание:

Установочные размеры, форма А для плит толщиной 6 мм.

Установочные размеры, форма В для плит толщиной 6–16 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.


Внимание:

Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.

Принадлежности:

Установочная втулка K1065.


Чертежи




Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой

Чертежи

Стопорный шариковый палец для ввинчивания



Стопорный шариковый палец для вставки



Обзор изделий

Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой

Номер заказа	D	D1	D2	D3	D4	M	L1	L2	L5	H	H1	H2	H3	SW	D5	D6	T макс.	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Предельное осевое усилие кН	Термостойкость
K1063.621	12	6	25	8	-	M8	19	21	13,5	22,2	18	6	5,5	10	8	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.1024	16	10	35	11	3	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	29	12	7	13	12	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C