


Volantes com cabo cilíndrico giratório

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo básico do volante em termoplástico.

Cubo e eixo do manípulo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:

Termoplástico cinza escuro.

Peças de aço brunidas.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.


Indicação:

A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.

Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.


Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).

Desenhos



Volantes com cabo cilíndrico giratório

Desenhos



Visão geral dos artigos

Volantes com cabo cilíndrico giratório

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	Material dos componentes	D	D1	D2	D3	D4	D5	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0257.108008	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.108010	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.108012	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.210010	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	28	100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.210012	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	28	100	12H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.312512	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	35	125	12H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.312514	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	35	125	14H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.312516	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	35	125	16H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.416014	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	45	160	14H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.416016	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	45	160	16H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.10800802	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0257.10801003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0257.10801204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0257.21001003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	28	100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	3	11,4
K0257.21001204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	28	100	12H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	4	13,8
K0257.31251204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	35	125	12H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	4	13,8
K0257.31251405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	35	125	14H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	5	16,3
K0257.31251605	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	35	125	16H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	5	18,3
K0257.41601405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	45	160	14H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	5	16,3
K0257.41601605	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	45	160	16H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	5	18,3
K0257.1080086	furo de ajuste	com furo transversal	aço	25	80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.1080106	furo de ajuste	com furo transversal	aço	25	80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.1080126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	25	80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.2100106	furo de ajuste	com furo transversal	aço	28	100	10H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.2100126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	28	100	12H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.3125126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	35	125	12H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.3125146	furo de ajuste	com furo transversal	aço	35	125	14H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.3125166	furo de ajuste	com furo transversal	aço	35	125	16H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.4160146	furo de ajuste	com furo transversal	aço	45	160	14H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.4160166	furo de ajuste	com furo transversal	aço	45	160	16H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.108008026	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	25	80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0257.108010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	25	80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0257.108012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	25	80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0257.210010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	28	100	10H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	3	11,4
K0257.210012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	28	100	12H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	4	13,8
K0257.312512046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	35	125	12H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	4	13,8
K0257.312514056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	35	125	14H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	5	16,3
K0257.312516056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	35	125	16H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	5	18,3
K0257.416014056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	45	160	14H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	5	16,3
K0257.416016056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	45	160	16H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	5	18,3
K0257.0108008	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.0108010	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.0108012	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.0210010	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	-	-

Volantes com cabo cilíndrico giratório

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	Material dos componentes	D	D1	D2	D3	D4	D5	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0257.0210012	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.0312512	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.0312514	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.0312516	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.0416014	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.0416016	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.010800802	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0257.010801003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0257.010801204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0257.021001003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	3	11,4
K0257.021001204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,1	43,5	4	13,8
K0257.031251204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	4	13,8
K0257.031251405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	5	16,3
K0257.031251605	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,7	18,5	61,4	52,1	5	18,3
K0257.041601405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	5	16,3
K0257.041601605	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,5	82,5	63,8	5	18,3
K0257.01080086	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.01080106	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.01080126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0257.02100106	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.02100126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	-	-
K0257.03125126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.03125146	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.03125166	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	-	-
K0257.04160146	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.04160166	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	-	-
K0257.0108008026	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0257.0108010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0257.0108012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0257.0210010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	3	11,4
K0257.0210012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	M6	38	3	20,1	7,5	90,2	13	49,1	43,5	4	13,8
K0257.0312512046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	4	13,8
K0257.0312514056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	5	16,3
K0257.0312516056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,3	7,5	110,7	18,5	61,4	52,1	5	18,3
K0257.0416014056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	5	16,3
K0257.0416016056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,5	82,5	63,8	5	18,3