

Техническое указание для стопорных шариковых пальцев K1063, K1064 и установочной втулки K1065




Указание:

Изделия предназначены для быстрого зажима 2 плит.


Система может использоваться для приспособлений для смены в зоне монтажа или других ручных механизмов, например, для переналадки в автоматических установках.

Точность повторения $\pm 0,25$ для исполнения для ввинчивания и вставки.


Точность повторения можно увеличить с помощью дополнительных установочных штифтов.



Нажатием кнопки вдвиньте стопорные шариковые пальцы в установочную втулку.



Отпустите кнопку для зажима плит.




Для извлечения: нажатием кнопки вытяните стопорный шариковый палец из установочной втулки.

Монтаж:

Положение монтажа должен предусмотреть заказчик. Можно соединять плиты различной толщины. Различные возможности для монтажа (от формы А до формы D) представлены на страницах для описания изделия.

Рекомендованные допуски при применении 2 изделий



Применение без установочной втулки



Установочные размеры для ответной детали

Внимание:

Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.

Примеры использования:

Быстрый монтаж и демонтаж фланцевых плит для рулонной бумаги.



для стопорных шариковых пальцев D =	D	D4 мин.	T	T1
6	6	8	4,9	~6,6
10	10	12,5	5	~7,2