

Podstawki wahlwe nastawne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna.

Wersja:

Wersja stalowa:

Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany manganowo.

Nakrętka oksydowana.

Wersja nierdzewna:

Korpus ulepszony cieplnie i polerowany elektrolitycznie.


Nakrętka niepowleczona.

Wskazówka:

Kulka jest zabezpieczona przed przekręceniem.

Podstawki wahlwe nastawne

Rysunki



Przegląd artykułów

Podstawki wahlwe nastawne

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø kulki	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
K0287.108	C	stal	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8

Podstawki wahliwe nastawne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø kulki	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
K0287.110	C	stal	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.112	C	stal	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.116	C	stal	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.120	C	stal	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.1081	C	stal nierdzewna	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.1101	C	stal nierdzewna	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.1121	C	stal nierdzewna	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.1161	C	stal nierdzewna	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.1201	C	stal nierdzewna	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.308	F	stal	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.310	F	stal	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.312	F	stal	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.316	F	stal	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.320	F	stal	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.3081	F	stal nierdzewna	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.3101	F	stal nierdzewna	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.3121	F	stal nierdzewna	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.3161	F	stal nierdzewna	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.3201	F	stal nierdzewna	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90