


Zatrzaski kulkowe gładkie, stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:


Tulejka i sprężyna – stal nierdzewna.

Kula – stal nierdzewna lub POM.

Wersja:

Tulejka z połyskiem. Kulka hartowana, z połyskiem.

Rysunki



Przegląd artykułów

Zatrzaski kulkowe gładkie, stal nierdzewna

Zatrzaski kulkowe gładkie, stal nierdzewna

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	D	D1	D2	L	L1	Skok S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0333.02	stal nierdzewna	2	1,5	2,5	3	0,6	0,4	1,2	2,5
K0333.03	stal nierdzewna	3	2,5	3,5	4	0,8	0,65	1,7	3,4
K0333.04	stal nierdzewna	4	3	4,6	5	1	0,8	3	7
K0333.05	stal nierdzewna	5	4	5,6	6	1	1	4	7
K0333.06	stal nierdzewna	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12
K0333.08	stal nierdzewna	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12
K0333.10	stal nierdzewna	10	8	12	13,5	2,5	2,7	10	20
K0333.12	stal nierdzewna	12	10	14	16	2,5	3,5	15	25
K0333.304	POM	4	3	4,6	5	1	0,6	3	7
K0333.305	POM	5	4	5,6	6	1	0,8	4	7
K0333.306	POM	6	5	6,5	7	1	1,3	6	12
K0333.308	POM	8	6,5	8,5	9	1	1,6	6	12
K0333.310	POM	10	8	12	13,5	2,5	2,6	10	20
K0333.312	POM	12	10	14	16	2,5	3,3	15	25