

## Tuleja

### Opis artykułu/ilustracje produktu



#### Opis

##### Materiał:

Obudowa stalowa.

Kulki i sprężyna ze stali nierdzewnej.

##### Wersja:

Obudowa niklowana.

Kulki ulepszone cieplnie.

##### Wskazówka:

3 kulki we wnętrzu tulei trzymają trzpień blokujący z podaną siłą mocującą.

Możliwość montażowa 1: grubość płyt min. 6 mm.

Możliwość montażowa 2: grubość płyt maks. 10 mm.

Możliwość montażowa 3: grubość płyt >10 mm.


Możliwość montażowa 4: otwór nieprzelotowy.

##### Na zapytanie:

Odpowiednia nakrętka.



##### Wyposażenie:

Trzpień blokujący K1067.



## Tuleja

## Rysunki



## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Siła zacisku<br>N | Siła ścinania<br>kN | Odporność<br>termiczna |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| K1066.7       | 7                 | 1,8                 | $\leq 180\text{ °C}$   |
| K1066.15      | 15                | 1,8                 | $\leq 180\text{ °C}$   |

