

Bridas de centrado de acero, redondas

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Bridas de centrado de acero templado y revenido.
Muelles de acero inoxidable.

Versión:

Bridas de centrado endurecidas (47-53 HRC) y bruñidas.
Muelles en acabado natural.

Indicación:

Las bridas de centrado permiten centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación.


Durante la operación, la fuerza de sujeción actúa de forma puntual sobre la pared de la perforación.

Indicación sobre el dibujo:

La medida H1 se refiere a la altura con D mín.


1) Tornillo de cabeza cilíndrica

Planos





Bridas de centrado de acero, redondas

Planos



Indicación:

Durante la operación la fuerza de sujeción actúa de forma puntual sobre la pared de la perforación.



Nuestros productos

Bridas de centrado de acero, redondas

Referencia	D mín.	D máx.	D1	L máx.	H	H1	H2	R	Par de apriete máx. Nm	Fuerza de sujeción kN
K1965.04024	19,5	24	M4x12	9,4	9	2,5	0,5	9,5	3,2	2
K1965.06029	23,5	29	M6x18	13	13	4	0,5	11,5	10,5	5
K1965.08036	28,5	36	M8x25	19	17	5,5	0,5	14	25	9