

Magnesy blokowe (surowe) z NdFeB

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:
NdFeB N35 (neodym).

Wersja:
Niklowana


Wskazówka:
System nieekranowany.

Zakres temperatury:
maks. 80 °C.

Montaż:
Magnesy można montować przez wciśnięcie lub naklejenie.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca

Rysunki



Przegląd artykułów

Magnesy blokowe (surowe) z NdFeB

Nr Zamówienia	B	H	L	Siła przyczepność N
K1406.0704	4 ±0,1	1,5 ±0,1	7,5 ±0,1	5
K1406.0706	6 ±0,1	2 ±0,1	7,5 ±0,1	8
K1406.1007	7,5 ±0,1	2 ±0,1	10 ±0,1	11
K1406.1209	9,5 ±0,1	2,5 ±0,1	12 ±0,1	17
K1406.1612	12,5 ±0,1	2,5 ±0,1	16 ±0,1	24
K1406.1816	16,5 ±0,1	4 ±0,1	18 ±0,1	50
K1406.2620	20,3 ±0,1	5 ±0,1	26 ±0,1	77
K1406.3326	26 ±0,1	6,5 ±0,1	33 ±0,1	125

