



Trzpień mocujące pneumatyczne stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Forma A: trzpień w stanie wyjściowym jest zaciśnięty dzięki wbudowanej sprężynie. Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje poluzowany.

Forma B: trzpień w stanie wyjściowym jest niezaciśnięty (poluzowany). Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje zaciśnięty.

Materiał:

Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.

Wersja:

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka do zamówienia:

Forma A oznaczona jest na korpusie dodatkowym rowkiem.

Wskazówka:

Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 MPa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępów $\pm 0,1$ mm.
Dokładność powtarzalności wynosi $\pm 0,2$ mm.

Montaż:

Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.

Wyposażenie:


K1739 tuleje montażowe ze stali nierdzewnej.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Identyfikacja formy A lub B
- 2) Przyłącze pneumatyczne
- 3) Tuleja mocująca do trzpienia mocującego
- 4) Trzpień mocujący forma A
- 5) Trzpień mocujący forma B

Trzpień mocujące pneumatyczne stal nierdzewna

Rysunki



Przegląd artykułów

Trzpień mocujące pneumatyczne, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	SW	Cisnienie robocze MPa	F N	Siła trzymająca N
K1738.10140	A	sprężynowy	19	10	M14x1	23	M5	5,5	21	4,5	26,5	10	19	0,3 - 0,7	50	150
K1738.10141	B	pneumatycznie mocowany	19	10	M14x1	23	M5	5,5	21	4,5	26,5	10	19	0,3 - 0,7	150	300