

Wtyczka składana DIN 11023

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Stal ocynkowana galwanicznie.


Wskazówka:

Wtyczki składane są stosowane między innymi do zabezpieczania sworzni, rur i drążków. Wtyczki składane można w najkrótszym czasie montować i demontować ręcznie bez dodatkowych narzędzi.


Wygląd wtyczek składanych może się różnić od wyglądu widocznego na rysunku i na ilustracji.

Wielkość znamionowa 21x45 jest preferowana dla części przyłączeniowych urządzeń mocowanych trzypunktowo.

W przypadku wymiaru B maks. musi być możliwe złożenie kabłąka sprężystego bez przeszkód przez oś lub wał.



Rysunki



Przegląd artykułów

Wtyczka składana DIN 11023

Przegląd artykułów

Wtyczka składana DIN 11023

Nr Zamówienia	Wielkość znamionowa	D	L	B max.	B1 max.	B2 max.	D1 min.	H maks.
K2014.05X32	5x32	4,5 +0,3/-0,2	32	36	11,5	7	2,5	18
K2014.06X42	6x42	5,5 +0,3/-0,2	42	52	14	8	3,6	22
K2014.08X42	8x42	7,5 +0,3/-0,2	42	52	15	9	3,6	22
K2014.10X45	10x45	9,5 +0,3/-0,2	45	52	15	12	3,6	22
K2014.12X45	12x45	11 ±0,5	45	52	15	14	3,6	22
K2014.12X55	12x55	11 ±0,5	55	60	15	14	4	22