

Soportes con bola oscilante ajustables

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable.

Versión:

Versión de acero:

Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.

Tuercas bruñidas.

Modelo de acero inoxidable:

Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente.


Tuercas bruñidas.

Indicación:

La bola está asegurada contra torsiones.

Soportes con bola oscilante ajustables

Planos



Nuestros productos

Soportes con bola oscilante ajustables

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø de bola	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
K0287.108	C	acero	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8

Soportes con bola oscilante ajustables

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø de bola	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
K0287.110	C	acero	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.112	C	acero	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.116	C	acero	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.120	C	acero	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.1081	C	acero inoxidable	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.1101	C	acero inoxidable	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.1121	C	acero inoxidable	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.1161	C	acero inoxidable	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.1201	C	acero inoxidable	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.308	F	acero	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.310	F	acero	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.312	F	acero	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.316	F	acero	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.320	F	acero	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.3081	F	acero inoxidable	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.3101	F	acero inoxidable	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.3121	F	acero inoxidable	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.3161	F	acero inoxidable	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.3201	F	acero inoxidable	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90