

Tuercas de mariposa

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero (forma alemana a partir de fundición maleable M12) o acero inoxidable A2.

Versión:

Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:


Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.

Indicación sobre el dibujo:

DE = forma alemana similar a DIN 315

AM = forma americana

Planos



Nuestros productos

Tuercas de mariposa

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	A máx.	D	D2 máx.	H	H1
K2344.104	DE	acero	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.105	DE	acero	26	M5	11	13	6,5
K2344.106	DE	acero	33	M6	13	17	8
K2344.108	DE	acero	39	M8	16	20	10
K2344.110	DE	acero	51	M10	20	25	12
K2344.112	DE	fundición maleable	65	M12	23	33,5	14
K2344.116	DE	fundición maleable	73	M16	29	37,5	17
K2344.120	DE	fundición maleable	90	M20	35	46,5	21
K2344.1104	DE	acero inoxidable A2	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.1105	DE	acero inoxidable A2	26	M5	11	13	6,5
K2344.1106	DE	acero inoxidable A2	33	M6	13	17	8
K2344.1108	DE	acero inoxidable A2	39	M8	16	20	10
K2344.1110	DE	acero inoxidable A2	51	M10	20	25	12
K2344.1112	DE	acero inoxidable A2	65	M12	23	33,5	14
K2344.1116	DE	acero inoxidable A2	73	M16	29	37,5	17
K2344.1120	DE	acero inoxidable A2	90	M20	35	46,5	21
K2344.204	AM	acero	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.205	AM	acero	22	M5	11	10,5	4
K2344.206	AM	acero	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.208	AM	acero	30,3	M8	14	14,8	5,4

Tuercas de mariposa

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	A máx.	D	D2 máx.	H	H1
K2344.210	AM	acero	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.212	AM	acero	47,5	M12	22,5	22,5	7,9
K2344.1204	AM	acero inoxidable A2	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.1205	AM	acero inoxidable A2	22	M5	11	10,5	4
K2344.1206	AM	acero inoxidable A2	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.1208	AM	acero inoxidable A2	30,3	M8	14	14,8	5,4
K2344.1210	AM	acero inoxidable A2	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.1212	AM	acero inoxidable A2	47,5	M12	22,5	22,5	7,9